

**Garant****Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 A = 130, Tuurnan Ø d1: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306686 27
GTIN	4045197870131
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

**Jäähdytyskanavareikä.****Käyttö:**

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	130 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	21 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	27
Ulko-Ø D	60 mm

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	27 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 130
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan $\varnothing$ :lle 27 mm	309860 27
Erikoisavain Tuurnan $\varnothing$ :lle 27 mm	309840 27