

Garant**Jyrsintuurna jäädytyskanavareikä, HSK-A 63 A = 130, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306566 16
GTIN	4045197870162
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.**
- **Kuulakärkilevy/RFID-siru.**
- **Suurennettu laipan tukipinta.**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

Jäädytyskanavareikä.**Käyttö:**

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäädytysnesteputki nro 309880, hylsyröuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d ₁	16 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	16
Ulko-Ø D	38 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16
Jyrsintuurnan pituus L ₄	17 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm

Sovitin	HSK-A 63 A = 130
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 16 mm	309860 16
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16