

Garant**Pieni jyrsintappi Z5 – tiheä, KM, Tyyppi: AS0210****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546800 AS0210
GTIN	4045197156471
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm. **Muoto: lieriö (ZYAS), otsahammastus.**

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Hammastustiheysaste	hieno
Hammastus, lyhytnimitys	Z5
Kokonaispituus	40 mm
Muoto	AS0210
Muodon kuvaus	Lieriö, jossa otsahammastus
Pään Ø	2 mm
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	10 mm
Sarja	Z5-hammastus
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		