

Garant**Kutistusistukka Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, BT 40 A = 130, Kiinnitys-
Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303428 16
GTIN	4045197870261
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Integroitu työvälineiden pituussäätö, säätöalue 10 mm (alkaen Ø 6).
- Koot 3–5 KM:lle, koosta 6 alkaen HSS:lle ja KM:lle.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Standardi:

Vastaava kuin E-DIN 69882-8, muoto G.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, kutistusistukan jatke nro 302410 – 302417, kutistuslaitteet 354210 – 354400.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	130 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Ø D ₂	27 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Sovitin	BT 40 A = 130
Kiinnitysnormi	JIS B6339

Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/303428-16>