

3M Roloc™**Hiomalaikka 237AA, Ø 76,2 mm, Rakeisuus: 180**

Tilaustiedot

Tilausnumero	554009 180
GTIN	2050001743091
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

237AA Trizact™ ja hienorakenteinen pyramidipinta erittäin pienikokoisista alumiinioksidimineraalihiukkasista.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Erityisesti **pinnan viimeistelyyn** kovilla, vaikeasti työstettävillä aineilla kuten **INOX, titaani, runsasseosteiset teräkset** jne. Tasalaatuinen, **toistuvasti yhtenäinen jälki ja pitempi käyttöikä** verrattuna vastaavan rakeistusasteen hiomalaikkoihin.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Tekninen kuvaus

3M-raekokomerkintä	A100
värikoodi	sininen

Rakeisuus	180
Kiekon Ø	50,8 mm
Hioma-aine	Alumiinioksidi-mineraalihiukkaset (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	Ø 76,2 mm
Valmistajamerkintä	237AA Trizact™
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 75 mm	554090 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmpehmeä Ulko-Ø 75 mm	554091 75
Kumialuslaikka M14-kiinnityskova ulko-Ø 75 mm	554088 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75 mm	554093 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75 mm	554092 75

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 75 mm	554089 75
Kumialuslaikka M14-kiinnityskova Ulko-Ø 75 mm	554094 75