



## Liuskahiomalaikka V2 Power, (ZA), litteä-kartio Teräkselle, Ø 125 mm, Rakeisuus: 40



### Tilaustiedot

Tilausnumero	565462 40
GTIN	4027497504060
Tuoteluokka	53L

### Kuvaus

#### Malli:

**Patentoitu sirppimäinen lamellimuoto** ja sijoittelu mahdollistavat suuren lamellitiheyden ja poikkeuksellisen hyvän hiontatehon sekä käyttöiän.

Lasikuitualusta **yleiskäyttöön**.

Puhdas **zirkonikorundi** polyesteri-puuvilla-seoskudosalustalla. Erittäin hankaava avoimen raehajonnan ansiosta.

#### Käyttö:

Värinätön työskentely ja pitkä kestoikä.

#### Huomautus:

Alustattomat liuskahiomalaikat SLTflex pehmeään hiontaan, pienahitsin työstöön jne. alkaen numerosta 566300.

### Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Rakeisuus	40

Muodon kuvaus	Litteä-kartio
Kiekon Ø	125 mm
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Tukialusta	Lasikuiturunko
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		