

Garant**Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, PSC 63 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308573 6
GTIN	4045197870483
Tuoteluokka	31C

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

Käyttö:

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302417. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450.

Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893 ja tasapainotusruuvisarja 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	27 mm
Ø D ₂	21 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Sovitin	PSC 63 lyhyt

Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Alakaappi laitteelle	354290