

**Garant****Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, PSC 63 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308573 12     |
| GTIN         | 4045197870513 |
| Tuoteluokka  | 31C           |

**Kuvaus****Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

**Käyttö:**

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302417. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450.

Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893 ja tasapainotusruuvisarja 309906 koko 180.

**Tekninen kuvaus**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub> | 12 mm        |
| Ø D <sub>2</sub>           | 24 mm        |
| Ulkonema A-mitta           | 80 mm        |
| Jäähdytiskanavan reikä     | lukittava    |
| Ulko-Ø D                   | 32 mm        |
| Sovitin                    | PSC 63 lyhyt |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysnormi                      | ISO 26623-1                        |
| Sisäjäähdytys                       | kyllä                              |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 μm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Lastuamisstrategia                  | HSC                                |
| Tuotetyyppi                         | Kutistusistukka                    |

## Tarvikkeet

|  |               |
|--|---------------|
| Kavennin Tyyppi SU1                                    | 354210 SU1    |
| Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm          | 354240 6-12   |
| Alakaappi laitteelle                                   | 354290        |
| Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1                            | 354215 CU1    |