

Garant**Kutistusistukka, PSC 80 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308575 25
GTIN	4045197870629
Tuoteluokka	31C

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302417. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450. Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893 ja tasapainotusruuvisarja 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	44 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	25 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm
Ulko-Ø D	53 mm
Sovitin	PSC 80 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1

Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm	354236 22,1-32
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 20-32 mm	354240 20-32
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Alakaappi laitteelle	354290
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm	354235 22,1-32