

Garant**Jyrsinpään pidin, jäähdytyskanava, PSC 80 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308551 16
GTIN	4045197870681
Tuoteluokka	31C

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Pitkittäis- tai poikittaisurallisten otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840; jyrsimen kiinnitysruuvi nro 309860.

Jäähdytysnesteputki ja hylsyavain nro 309885: 309893.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	50 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	16
Ulko-Ø D	38 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16
Tuurnan Ø d ₁	16 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm

Sovitin	PSC 80 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
----------------------------------	-----------