

Garant**Jyrsinpään pidin, jäähdytyskanava, PSC 80 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 32mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308551 32 |
| GTIN | 4045197870711 |
| Tuoteluokka | 31C |

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Pitkittäis- tai poikittaisurallisten otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840; jyrsimen kiinnitysruuvi nro 309860.

Jäähdytysnesteputki ja hylsyavain nro 309885: 309893.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-------|
| sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 |
| Ulko-Ø D | 63 mm |
| Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 |
| Tuurnan Ø d ₁ | 32 mm |
| Ulkonema A-mitta | 60 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 32 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Sovitin | PSC 80 lyhyt |
| Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 |
| Jäähdytinkanavan reikä | lukittava |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 6 μm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |

Tarvikkeet

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm | 309840 32 |
|----------------------------------|-----------|