

**Garant**
**Pistosorvauspidin 45°, Vasen, Varsi- / pistoleveys w: 20/3**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	273763 20/3
GTIN	4045197869296
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus**
**Käyttö:**

Viimeistelysorvaukseen suoraan yhdellä olalla, urien työstämiseen kierteitystä ja hiontaa varten.

**Huomautus:**

- $\text{ØD}_{\text{min}} = 30 \text{ mm}$  (w = 3).
- $\text{ØD}_{\text{min}} = 35 \text{ mm}$  (w = 2).
- **Käytettävä vain täyssädekääntöterän nro 273735 – 273739 kanssa.**
- **Ei standardoitua viistettä DIN 509 -normin mukaisesti.**

Sisäjähdytys: ei

Pistoleveys w: 3 mm

$t_{\text{min}}$ : 0,7 mm

min. pistoleveys y: 0,5 mm

Toimintaleveys  $L_4$ : 23 mm

Pään pituus  $L_1$ : 33 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys $L_4$	23 mm
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Ruuvi	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Pään pituus $L_1$	33 mm
Pistoleveys w	3 mm

min. pistoleveys y	0,5 mm
t <sub>min</sub>	0,7 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Kiinnitysruuvi	279904
Kiinnitysruuvi Tyyppi 6	279815 6
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659957 1600