



## Liuskahiomalaikka SLTT (ZA), litteä-kartio Teräkselle, Ø 115 mm, Rakeisuus: 40



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 565401 40     |
| GTIN         | 4027497388899 |
| Tuoteluokka  | 53L           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Patentoitu sirppimäinen lamellimuoto** ja sijoittelu mahdollistavat suuren lamellitiheyden ja poikkeuksellisen hyvän hiontatehon sekä käyttöiän. Laadukas teräspelti- tai lasikuiturunko mahdollistaa hyvin äänettömän ja värinättömän käytön.

**ZA:** Puhdas **zirkonikorundi** polyesteri-puuvilla-seoskudosalustalla. Erittäin hankaava avoimen raehajonnan ansiosta.

**ZA-Power:** Eriytynen **zirkonikorundiseos**, jossa hiomatehoa parantava pinnoite. Ei tukkeudu eikä lasitu viileän lastuamisen ansiosta.

**CER:** Erinomainen hiontateho, **keramiikkarae** itsestään teroittuva. Ei lasittumista tai ylikuumentumista. Sopii erittäin hyvin myös reunahiontaan.

**SiC:** Eriytynen karkea **piikarbidirae**, ei tukkeudu. Soveltuu erittäin hyvin alumiinille ja kuitukomposiiteille.

**ZA:** Puhdas **zirkonikorundi** polyesteri-puuvilla-seoskudoksella. Erittäin hankaava avoimen raehajonnan ansiosta.

#### Käyttö:

**Suurin hiontateho** ja pitkä kestoikä.

#### Huomautus:

Alustattomat liuskahiomalaikat SLTflex pehmeään hiontaan, pienahitsin työstöön jne. alkaen numerosta 566300.

suurin sallittu kehänopeus: 80 m/s

Muodon kuvaus: Litteä-kartio

Porauksen Ø: 22,23 mm

## Tekninen kuvaus

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Porauksen Ø                    | 22,23 mm          |
| Muodon kuvaus                  | Litteä-kartio     |
| Rakeisuus                      | 40                |
| Kiekon Ø                       | 115 mm            |
| Hioma-aineen lyhenne           | ZA                |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %           |
| Tuotenimen määrite             | Ø 115 mm          |
| Tukialusta                     | Teräslevytuki     |
| optimoitu materiaalille        | teräs             |
| suurin sallittu kehänopeus     | 80 m/s            |
| Tuotetyyppi                    | Liuskahiomalaikka |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | sopii rajoituksin |                |           |
| INOX                           | sopii rajoituksin |                |           |
| Ti                             | sopii rajoituksin |                |           |
| GG(G)                          | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |