

Garant
Pistosorvauspidin 45°, Vasen, Varsi- / pistoleveys w: 25/3

Tilaustiedot

Tilausnumero	273763 25/3
GTIN	4045197870803
Tuoteluokka	21W

Kuvaus
Käyttö:

Viimeistelysorvaukseen suoraan yhdellä olalla, urien työstämiseen kierteitystä ja hiontaa varten.

Huomautus:

- $\text{ØD}_{\text{min}} = 30 \text{ mm}$ ($w = 3$).
- $\text{ØD}_{\text{min}} = 35 \text{ mm}$ ($w = 2$).
- **Käytettävä vain täyssädekääntöterän nro 273735 – 273739 kanssa.**
- **Ei standardoitua viistettä DIN 509 -normin mukaisesti.**

Sisäjähdytys: ei

Pistoleveys w: 3 mm

t_{min} : 0,7 mm

min. pistoleveys y: 0,5 mm

Toimintaleveys L_4 : 28 mm

Pään pituus L_1 : 33 mm

Kokonaispituus L: 150 mm

Tekninen kuvaus

Pään pituus L_1	33 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Ruuvi	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Pistoleveys w	3 mm
Varren koko	25 mm
Toimintaleveys L_4	28 mm

min. pistoleveys y	0,5 mm
t _{min}	0,7 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	279904
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Kiinnitysruuvi Tyyppi 6	279815 6
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600