



## Liuskahiomalaikka, (erikois-ZA) lasikuiturunko kartiomainen, Ø 115 mm, Rakeisuus: 40



### Tilaustiedot

Tilausnumero	565560 40
GTIN	9003171602296
Tuoteluokka	53T

### Kuvaus

#### Malli:

Liuskahiomalaikka hioo nopeasti ja tehokkaasti, ja sillä on erittäin pitkä kestoikä.

**Erikoiszirkonirae (ZA)**, jossa on jäähdyttävä pinnoite **puuvillakudoksen** päällä. Lasikuiturunko. **Sopii kaikille materiaaleille. Erittäin tiheälamellinen.**

Liuskahiomalaikka, jossa **zirkonikorundi (ZA)** ja jäähdyttävät pinnoite **puuvillakudoksen** päällä. Lasikuiturunko. **Sopii kaikille materiaaleille. Erittäin tiheälamellinen.**

suurin sallittu kehänopeus: 80 m/s

Muodon kuvaus: kartio

Porauksen Ø: 22,23 mm

### Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	kartio
Rakeisuus	40
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	115 mm

Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne	ZA
hionta-aktiivinen, viilentävä pinnoite	kyllä
Hioma-aineen alusta	Puuvillakudos
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
Tukialusta	Lasikuiturunko
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka