



Liuskahiomalaikka V2 Power, (ZA), litteä-kartio Teräkselle, Ø 178 mm, Rakeisuus: 40



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 565463 40 |
| GTIN | 4027497403417 |
| Tuoteluokka | 53L |

Kuvaus

Malli:

Patentoitu sirppimäinen lamellimuoto ja sijoittelu mahdollistavat suuren lamellitiheyden ja poikkeuksellisen hyvän hiontatehon sekä käyttöiän.

Lasikuitualusta **yleiskäyttöön**.

Puhdas **zirkonikorundi** polyesteri-puuvilla-seoskudosalustalla. Erittäin hankaava avoimen raehajonnan ansiosta.

Käyttö:

Värinätön työskentely ja pitkä kestoikä.

Huomautus:

Alustattomat liuskahiomalaikat SLTflex pehmeään hiontaan, pienahitsin työstöön jne. alkaen numerosta 566300.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|---------------|
| Rakeisuus | 40 |
| Porauksen Ø | 22,23 mm |
| Muodon kuvaus | Litteä-kartio |
| Kiekon Ø | 178 mm |
| Hioma-aineen lyhenne | ZA |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Tuotenimen määrite | Ø 178 mm |
| Tukialusta | Lasikuiturunko |
| optimoitu materiaalille | teräs |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s |
| Tuotetyyppi | Liuskahiomaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |