

Garant**Hiomalaikka (CER), Ø 76,2 mm, Rakeisuus: 60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554013 60
GTIN	4045197526045
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä itsestään teroittuvan keramiikkarakeen (CER) ansiosta.

Käyttö:

Käytä kovaa tukilaikkaa nro 554089.

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	60
Kiekon Ø	76,2 mm
Hioma-aine	- keraaminen hiomarae
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Hioma-aineen alusta	Kuitualusta

Tuotenimen määrite	Ø 76,2 mm
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmpehmeä Ulko-Ø 75 mm	554091 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75 mm	554092 75
Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 75 mm	554090 75
Kumialuslaikka M14-kiinnityskova ulko-Ø 75 mm	554088 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 75 mm	554089 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75 mm	554093 75
Kumialuslaikka M14-kiinnityskova Ulko-Ø 75 mm	554094 75