



## Liuskahiomalaikka, (erikois-ZA) lasikuiturunko kartiomainen, Ø 115 mm, Rakeisuus: 80



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 565560 80     |
| GTIN         | 9003171602357 |
| Tuoteluokka  | 53T           |

### Kuvaus

#### Malli:

Liuskahiomalaikka hioo nopeasti ja tehokkaasti, ja sillä on erittäin pitkä kestoikä.

**Erikoiszirkonirae (ZA)**, jossa on jäähdyttävä pinnoite **puuvillakudoksen** päällä. Lasikuiturunko.

**Sopii kaikille materiaaleille. Erittäin tiheälamellinen.**

Liuskahiomalaikka, jossa **zirkonikorundi (ZA)** ja jäähdyttävät pinnoite **puuvillakudoksen** päällä. Lasikuiturunko. **Sopii kaikille materiaaleille. Erittäin tiheälamellinen.**

suurin sallittu kehänopeus: 80 m/s

Muodon kuvaus: kartio

Porauksen Ø: 22,23 mm

### Tekninen kuvaus

|               |          |
|---------------|----------|
| Porauksen Ø   | 22,23 mm |
| Muodon kuvaus | kartio   |
| Rakeisuus     | 80       |
| Kiekon Ø      | 115 mm   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Hioma-aine                             | Zirkonirae (ZA)   |
| Hioma-aineen lyhenne                   | ZA                |
| hionta-aktiivinen, viilentävä pinnoite | kyllä             |
| Hioma-aineen alusta                    | Puuvillakudos     |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus         | < 0,1 %           |
| Tuotenimen määrite                     | Ø 115 mm          |
| Tukialusta                             | Lasikuiturunko    |
| optimoitu materiaalille                | INOX              |
| optimoitu materiaalille                | Teräs             |
| suurin sallittu kehänopeus             | 80 m/s            |
| Tuotetyyppi                            | Liuskahiomalaikka |