



Soft Job -liuskahiomalaikka (ZA), Ø 50,8 mm, Rakeisuus: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	554030 40
GTIN	9003172469829
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Muoviseen ulkokierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä. Erittäin joustava rakenne, jossa on pysyvät lamellit ja lamellien ulkonema **erittäin pehmeään ja tasaiseen hiontaan**.

Mini-liuskakaralaikat, joissa on liuskamaiset lamellit, **kestävät pitempään** kuin tavalliset hiomalaikat, **hiont ominaisuudet ovat joustavammat** ja **hiontatulos on tasaisempi** (karheusarvo) kulutusrajaan asti.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Kierre: Roloc™ pikavaihtojärjestelmä

Enimmäiskierrosluku: 20000 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	40
Kiekon Ø	50,8 mm

Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Hioma-aineen alusta	Muovituki
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm
Kierre	Roloc™ pikavaihtojärjestelmä
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm keskikova Ulko-Ø 50 mm	554093 50
Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 50 mm	554090 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm kova Ulko-Ø 50 mm	554089 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm keskikova Ulko-Ø 50 mm	554092 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm pehmeä Ulko-Ø 50 mm	554091 50