



Liuskahiomalaikka SLTT (CER), litteä-kartio INOXille, Ø 125 mm, Rakeisuus: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	565422 40
GTIN	4027497504046
Tuoteluokka	53L

Kuvaus

Malli:

Patentoitu sirppimäinen lamellimuoto ja sijoittelu mahdollistavat suuren lamellitiheyden ja poikkeuksellisen hyvän hiontatehon sekä käyttöiän.

Kestävä lautanen teräslevyä. Hiljainen ja tärinätön.

Erinomainen hiontateho, **keramiikkarae** itsestään teroittuva. Ei lasittumista tai ylikuumentumista. Sopii erittäin hyvin myös reunahiontaan.

Käyttö:

Suurin hiontateho ja pitkä kestoikä.

Huomautus:

Alustattomat liuskahiomalaikat SLTflex pehmeään hiontaan, pienahitsin työstöön jne. alkaen numerosta 566300.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	40
Porauksen Ø	22,23 mm
Muodon kuvaus	Litteä-kartio

Kiekon Ø	125 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Tukialusta	Teräslevytuki
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		