

Garant**Jyrsintappi Z9 – eritt. harva (ei-rautam./alum.), KM, Tyyppi: F1630****Tilaustiedot**

Tilausnumero	543709 F1630
GTIN	4045197522429
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tukeva varsi, Ø 8 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: pyörökaari** (RBF).

Käyttö:

Erittäin vaativaan jyrsintään.

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	Pyörökaari
Hammastustiheysaste	eritt. harva (ei-rautam. / alum.)
Kokonaispituus	70 mm
Muoto	F1630
Hammastus, lyhytnimitys	Z9
Pään Ø	16 mm
Varren Ø	8 mm
Pään pituus	30 mm

Sarja	Z9-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		