



Liuskahiomalaikka SLTT (ZA), litteä-kartio Teräkselle, Ø 178 mm, Rakeisuus: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	565403 40
GTIN	4027497388950
Tuoteluokka	53L

Kuvaus

Malli:

Patentoitu sirppimäinen lamellimuoto ja sijoittelu mahdollistavat suuren lamellitiheyden ja poikkeuksellisen hyvän hiontatehon sekä käyttöiän.

Kestävä lautanen teräslevyä. Hiljainen ja tärinätön.

Puhdas **zirkonikorundi** polyesteri-puuvilla-seoskudosalustalla. Erittäin hankaava avoimen raehajonnan ansiosta.

Käyttö:

Suurin hiontateho ja pitkä kestoikä.

Huomautus:

Alustattomat liuskahiomalaikat SLTflex pehmeään hiontaan, pienahitsin työstöön jne. alkaen numerosta 566300.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	40
Muodon kuvaus	Litteä-kartio
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	178 mm
Hioma-aineen lyhenne	ZA

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 178 mm
Tukialusta	Teräslevytuki
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		