

**Garant****Pieni jyrsintappi Z5 – tiheä, KM, Tyyppi: D0302****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546800 D0302
GTIN	4045197156532
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm. **Muoto: pallo** (KUD).

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Muoto	D0302
Hammastus, lyhytnimitys	Z5
Kokonaispituus	40 mm
Pään Ø	3 mm
Muodon kuvaus	pallo
Hammastustiheysaste	hieno
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	2 mm
Sarja	Z5-hammastus
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Jyrsintappi

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		