

Garant**Jyrsintappi Z9 – eritt. harva (ei-rautam./alum.), KM, Tyyppi: L1230****Tilaustiedot**

Tilausnumero	543709 L1230
GTIN	4045197522405
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tukeva varsi, Ø 8 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: pyörökartio (KEL).**

Käyttö:

Erittäin vaativaan jyrsintään.

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muoto	L1230
Kokonaispituus	70 mm
Pään Ø	12 mm
Hammastustiheysaste	eritt. harva (ei-rautam. / alum.)
Hammastus, lyhytnimitys	Z9
Muodon kuvaus	Pyörökartio
Varren Ø	8 mm
Pään pituus	30 mm
Sarja	Z9-hammastus

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		