



Liuskahiomalaikka V4 Master, (ZA) lasikuiturunko, vino teräkselle ja INOXille, Ø 125 mm, Rakeisuus: 60



Tilaustiedot

Tilausnumero	565445 60
GTIN	4027497469970
Tuoteluokka	53L

Kuvaus

Malli:

Patentoitu sirppimäinen lamellimuoto ja sijoittelu mahdollistavat suuren lamellitiheyden ja poikkeuksellisen hyvän hiontatehon sekä käyttöiän.

Suuri lahellitiheys mahdollistaa suurimman käyttöiän ja **erinomaisen reunalujuuden**. Syvä taivutusalue takaa hiontakudoksen optimaalisen hyödyntämisen (ZA).

ZA: Puhdas **zirkonikorundi** polyesteri-puuvilla-seoskudoksella. Erittäin hankaava avoimen raehajonnan ansiosta.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti **reunahiontaan pyöristettäessä teräviä reunoja** ja hitsaussaumojen ja kuonajäämien hiontaan tehokkailla koneilla.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Muodon kuvaus	kartio
Rakeisuus	60

Kiekon Ø	125 mm
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		