

**Garant****Pieni jyrsintappi Z5 – tiheä, KM, Tyyppi: G0313****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546800 G0313
GTIN	4045197156600
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Muoto	G0313
Muodon kuvaus	Suippokaari
Pään Ø	3 mm
Hammastustiheysaste	hieno
Kokonaispituus	40 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z5
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	13 mm
Sarja	Z5-hammastus
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Jyrsintappi

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		