

Garant**Pieni jyrsintappi Z5 – tiheä, KM, Tyyppi: E0610****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546800 E0610
GTIN	4045197156563
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm. **Muoto: pisara** (TRE).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsausaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muoto	E0610
Pään Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z5
Hammastustiheysaste	hieno
Kokonaispituus	40 mm
Muodon kuvaus	Pisara
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	10 mm
Sarja	Z5-hammastus

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		