

Garant**Pieni jyrsintappi Z5 – tiheä, KM, Tyyppi: N0607****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 546800 N0607 |
| GTIN | 4045197156709 |
| Tuoteluokka | 51D |

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|-------------|
| Muoto | N0607 |
| Kokonaispituus | 37 mm |
| Pään Ø | 6 mm |
| Muodon kuvaus | Kulmatulkki |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Hammastustiheysaste | hieno |
| Hammastus, lyhytnimitys | Z5 |
| Varren Ø | 3 mm |
| Pään pituus | 7 mm |
| Sarja | Z5-hammastus |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Jyrsintappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | | |