

Garant**Pieni jyrsintappi Z5 – tiheä, KM, Tyyppi: H0307****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546800 H0307
GTIN	4045197156624
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Hammastus, lyhytnimitys	Z5
Pään Ø	3 mm
Hammastustiheysaste	hieno
Muoto	H0307
Kokonaispituus	40 mm
Muodon kuvaus	Liekki
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	7 mm
Sarja	Z5-hammastus
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		