

**Garant****Pieni jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: F0313****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546900 F0313
GTIN	4045197156839
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm. **Muoto: pyörökaari** (RBF).

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	3 mm
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Muoto	F0313
Hammastustiheysaste	keskikova
Kokonaispituus	40 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Muodon kuvaus	Pyörökaari
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	13 mm
Sarja	Z7-hammastus

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		