

Kierre Menotulkkirengas 6g, Kierre: M48



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 486010 M48 |
| GTIN | 2050001669933 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 – 2299 mukainen.

Käyttö:

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|------|
| Kierteennousu | 5 mm |
| Toleranssiluokka | 6g |
| Kierre | M48 |
| Kalibrointi | L12 |

| | |
|----------------|------------------------|
| Toleranssialue | g |
| Tulkkityyppi | menotulkki |
| Standardi | DIN 13 |
| Kierretyyppi | M |
| Laatu | 6 |
| Tuotetyyppi | Kierremenorengastulkki |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| DAkkS-kalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 100 mm | 028640 100 |
| KalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 60 mm | 028600 60 |