

**Garant****Pienoisjyrsinsarja, 10 osaa Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546940
GTIN	4045197156938
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

Valikoimissa valikoidut pienoisjyrsinterät, erittäin käyttökelpoiset muodot ja mitat. Varren Ø 3 mm.

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

1 kpl/koko nro 546900 koot AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.

**Tekninen kuvaus**

Hammastus, lyhytnimitys	Z7
-------------------------	----

Hammasustyyppi	ristihammastettu
Hammasustiheysaste	keskikova
Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Varren Ø	3 mm
Jyrsintappien lukumäärä	10
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Tarvikkeet

Pieni jyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi G0313	546900 G0313
Pieni jyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi C0313	546900 C0313
Pieni jyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi F0313	546900 F0313
Pieni jyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi D0605	546900 D0605
Pieni jyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi AS0313	546900 AS0313
Pieni jyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi C0613	546900 C0613
Pieni jyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi AS0613	546900 AS0613
Pieni jyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi M0613	546900 M0613
Pieni jyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi D0302	546900 D0302
Pieni jyrsintappiZ7 – keskitiheä, ristihammastettu Tyyppi G0613	546900 G0613