

**Garant****Pieni jyrsintappi Z FINE – erittäin hieno, KM, Tyyppi: C0313****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546840 C0313
GTIN	4045197679857
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm. **Muoto: lieriömäinen** (WRC).

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Muoto	C0313
Hammastus, lyhytnimitys	Z FINE
Hammastustiheysaste	eritt. hieno
Pään Ø	3 mm

Muodon kuvaus	Lieriömäinen (WRC)
Kokonaispituus	40 mm
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	13 mm
Sarja	Z FINE -hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		