

## Kierre Tappitulkki, Kierre: M4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486000 M4
GTIN	2050001690920
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

#### Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 – 2299 mukainen.

**Meno- ja hylkypuoli yhdessä kädensijassa (DIN 2240, osa 1, muoto R).** Hylkypuoli merkitty punaisella.

#### Käyttö:

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.  
Toleranssiluokka 6H (kokoon M 1,4 asti = 5H).

#### Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Erikoistarvike:

Porausreiän tappitulkki nro 486055.

#### Huomautus:

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

### Tekninen kuvaus

Kierre	M4
Kierteennousu	0,7 mm
Toleranssiluokka	6H
Kierretyyppi	M
Standardi	DIN 13
Toleranssialue	H

Laatu	6
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	L10
Tuotetyyppi	Kierre-tappitulkki

**Palvelut**

DAkkS-kalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm	028590 90
KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	028550 20