

Kierre Tappitulkki, TiN, Kierre: M8



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 486008 M8 |
| GTIN | 2050001060457 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 – 2299 mukainen.

Meno- ja hylkypuoli yhdessä kädensijassa (DIN 2240, osa 1, muoto R). Hylkypuoli merkitty punaisella.

Menopuoli TiN-pinnoitettu. Sen ansiosta selvästi pidempi kestoikä, likaura alk. M6.

Käyttö:

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.
Toleranssiluokka 6H (kokoon M 1,4 asti = 5H).

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Erikoistarvike:

Porausreiän tappitulkki nro 486055.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|---------|
| Toleranssiluokka | 6H |
| Kierteennousu | 1,25 mm |
| Kierre | M8 |
| Standardi | DIN 13 |
| Kierretyyppi | M |

| | |
|------------------|--------------------|
| Toleranssialue | H |
| Laatu | 6 |
| Tulkkityyppi | hylkytulkki |
| Tulkkityyppi | menotulkki |
| Menopuolen pinta | TiN |
| Kalibrointi | L10 |
| Tuotetyyppi | Kierre-tappitulkki |

Palvelut

| | |
|--|-----------|
| DAkS-kalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm | 028590 90 |
| KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 20 mm | 028550 20 |