

Garant**Pieni jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: C0210****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546900 C0210
GTIN	4045197156747
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm. **Muoto: lieriömäinen** (WRC).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	Lieriömäinen (WRC)
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Hammastustiheysaste	keskikova
Muoto	C0210
Kokonaispituus	40 mm
Hammastus, lyhlynimitys	Z7
Pään Ø	2 mm
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	10 mm
Sarja	Z7-hammastus

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		