

## Kierre Menotulkkirengas 6g, Kierre: M3,5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486010 M3,5
GTIN	2050001037114
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 – 2299 mukainen.

**Käyttö:**

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

**Standardi:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Huomautus:**

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

### Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	6g
Kierre	M3,5
Kierteennousu	0,6 mm
Kalibrointi	L12

Toleranssialue	g
Tulkkityyppi	menotulkki
Standardi	DIN 13
Kierretyyppi	M
Laatu	6
Tuotetyyppi	Kierremenorengastulkki

### Palvelut

KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 20 mm	028600 20
DAkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100