

Kierre Hylkytulkkirengas 6g, Kierre: M22



Tilaustiedot

Tilausnumero	486050 M22
GTIN	2050001037398
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakente standardien DIN 2279 – 2299 mukainen.

Käyttö:

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkereita Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	6g
Kierteennousu	2,5 mm
Kierre	M22
Kalibrointi	L12

Tulkkityyppi	hylkytulkki
Toleranssialue	g
Kierretyyppi	M
Standardi	DIN 13
Laatu	6
Tuotetyyppi	Kierrehylkyrengastulkki

Palvelut

KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100