

**Viimeistelyhuopalaikka, Ø 50,8 mm, Rakeistus-vertailu: 280****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554052 280
GTIN	4045197525932
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Yleiskäyttöinen ja tehokas **nailonhuopa**.

Käyttö:

Metallipintojen puhdistukseen, rasvanpoistoon ja mattaukseen.

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Tekninen kuvaus

Rakeistus-vertailu	280
Malli	A very fine
Hienousaste	hieno
Kiekon Ø	50,8 mm

Hioma-aine	Nailonhuopa
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm
Enimmäiskierrosluku	23000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiontahuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm	554092 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmpehmeä Ulko-Ø 50 mm	554091 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 50 mm	554089 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm	554093 50
Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 50 mm	554090 50