

**HOLEX®****Karkeapuhdistuslaikka (SiC), Ø 50,8 mm, Huopamalli: CRS****Tilastiedot**

Tilausnumero	554038 CRS
GTIN	4045197524799
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Karkeapuhdistuslaikat, joissa synteettinen, tasaisesti rakeistettu nailonhuopa. Avoin rakenne, ei tukkeudu. **Hyvä poistoteho** yleispuhdistukseen.

**Käyttö:**

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta. Ruosteen ja maalin poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja pinnan epäpuhtauksien poistoon.

**Huomautus:**

**Roloc™ Bristle-Disc** alkaen numerosta 57 3510.

Hioma-aineen lyhenne: SiC

Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1 %

Hienousaste: erittäin karkea

Kovuusaste: kova

Enimmäiskierrosluku: 18000 min<sup>-1</sup>

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierrosluku	18000 min <sup>-1</sup>
Kovuusaste	kova
Hienousaste	erittäin karkea
Kiekon Ø	50,8 mm
Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm

## Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm pehmeä Ulko-Ø 50 mm	554091 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm keskikova Ulko-Ø 50 mm	554093 50
Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 50 mm	554090 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm keskikova Ulko-Ø 50 mm	554092 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm kova Ulko-Ø 50 mm	554089 50