

Kierre Menotulkkirengas 6g, Kierre: M4



Tilaustiedot

Tilausnumero	486010 M4
GTIN	2050001037121
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 – 2299 mukainen.

Käyttö:

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

Kierre	M4
Kierteennousu	0,7 mm
Toleranssiluokka	6g
Kalibrointi	L12

Toleranssialue	g
Tulkkityyppi	menotulkki
Kierretyyppi	M
Standardi	DIN 13
Laatu	6
Tuotetyyppi	Kierremenorengastulkki

Palvelut

DAkkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100
KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 20 mm	028600 20