

HOLEX®**Karkeapuhdistuslaikka (SiC), Ø 76,2 mm, Huopamalli: CRS****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 554039 CRS |
| GTIN | 4045197525901 |
| Tuoteluokka | 52E |

Kuvaus**Malli:**

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Karkeapuhdistuslaikat, joissa synteettinen, tasaisesti rakeistettu nailonhuopa. Avoin rakenne, ei tukkeudu. **Hyvä poistoteho** yleispuhdistukseen.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta. Ruosteen ja maalin poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja pinnan epäpuhtauksien poistoon.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Hioma-aineen lyhenne: SiC

Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1 %

Hienousaste: erittäin karkea

Kovuusaste: kova

Enimmäiskierrosluku: 15000 min⁻¹

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Enimmäiskierrosluku | 15000 min ⁻¹ |
|---------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Hienousaste | erittäin karkea |
| Kovuusaste | kova |
| Kiekon Ø | 76,2 mm |
| Hioma-aine | Piikarbidi SiC |
| Hioma-aineen lyhenne | SiC |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Tuotenimen määrite | Ø 76,2 mm |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------|
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm kova Ulko-Ø 75 mm | 554089 75 |
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm keskikova Ulko-Ø 75 mm | 554092 75 |
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm keskikova Ulko-Ø 75 mm | 554093 75 |
| Kumialuslaikka M14-kiinnitys kova Ulko-Ø 75 mm | 554094 75 |
| Kumialuslaikka M14-kiinnitys kova ulko-Ø 75 mm | 554088 75 |
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm pehmeä Ulko-Ø 75 mm | 554091 75 |
| Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 75 mm | 554090 75 |