

Kierre Menotulkkirengas 6g, Kierre: M5



Tilaustiedot

Tilausnumero	486010 M5
GTIN	2050001037138
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 – 2299 mukainen.

Käyttö:

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

Kierre	M5
Kierteennousu	0,8 mm
Toleranssiluokka	6g
Kalibrointi	L12

Tulkkityyppi	menotulkki
Toleranssialue	g
Standardi	DIN 13
Kierretyyppi	M
Laatu	6
Tuotetyyppi	Kierremenorengastulkki

Palvelut

KalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 20 mm	028600 20
DAkS-kalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100