

## Kierre Tappitulkki, TiN, Kierre: M14



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486008 M14
GTIN	2050001060488
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 – 2299 mukainen.

**Meno- ja hylkypuoli yhdessä kädensijassa (DIN 2240, osa 1, muoto R).** Hylkypuoli merkitty punaisella.

Menopuoli TiN-pinnoitettu. Sen ansiosta selvästi pidempi kestoikä, likaura alk. M6.

**Käyttö:**

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.  
Toleranssiluokka 6H (kokoon M 1,4 asti = 5H).

**Standardi:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Huomautus:**

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

### Tekninen kuvaus

Kierteennousu	2 mm
Kierre	M14
Toleranssiluokka	6H
Kierretyyppi	M
Standardi	DIN 13
Laatu	6

Toleranssialue	H
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Menopuolen pinta	TiN
Kalibrointi	L10
Tuotetyyppi	Kierre-tappitulkki

### Palvelut

DAkkS-kalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm	028590 90
KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	028550 20