

Kierre Tappitulkki, Kierre: M1



Tilaustiedot

Tilausnumero	486000 M1
GTIN	2050001690968
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 – 2299 mukainen.

Meno- ja hylkypuoli yhdessä kädensijassa (DIN 2240, osa 1, muoto R). Hylkypuoli merkitty punaisella.

Käyttö:

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.
Toleranssiluokka 6H (kokoon M 1,4 asti = 5H).

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	5H
Kierteennousu	0,25 mm
Kierre	M1
Standardi	DIN 13
Kierretyyppi	M
Laatu	6
Toleranssialue	H

Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	L10
Tuotetyyppi	Kierre-tappitulkki

Palvelut

KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 3 mm	028550 3
--	----------