

## Kierre Tappitulkki, Kierre: M1,4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486000 M1,4
GTIN	2050001690869
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 – 2299 mukainen.

**Meno- ja hylkypuoli yhdessä kädensijassa (DIN 2240, osa 1, muoto R).** Hylkypuoli merkitty punaisella.

**Käyttö:**

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.  
Toleranssiluokka 6H (kokoon M 1,4 asti = 5H).

**Standardi:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Huomautus:**

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

### Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,3 mm
Toleranssiluokka	5H
Kierre	M1,4
Standardi	DIN 13
Kierretyyppi	M
Toleranssialue	H
Laatu	6

Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	L10
Tuotetyyppi	Kierre-tappitulkki

## Palvelut

KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 3 mm	028550 3
--	----------