

**3M Roloc™****Pienoislaikka XL-UR, Ø 50,8 mm, Rakeistus-vertailu: 100****Tilaustiedot**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Tilausnumero | 554066 100   |
| GTIN         | 480111719440 |
| Tuoteluokka  | 53M          |

**Kuvaus****Malli:**

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Kuituhuopa, jossa hartsisidonnainen hiontaväline, **puristettu laikkamuoto**.

**Käyttö:**

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta. Sopii erityisesti **viimeistelyhiontaan ja purseenpoistoon**. Tuottaa **hieron viimeistelyn** ja vähentää kaikkien materiaalien karheutta.

**Huomautus:**

**Roloc™ Bristle-Disc** alkaen numerosta 573510.

**Tekninen kuvaus**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Rakeistus-vertailu | 100        |
| Hienousaste        | karkea     |
| Malli              | 8 A coarse |
| Kovuusaste         | kova       |
| Kiekon Ø           | 50,8 mm    |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Hioma-aineen lyhenne           | A                       |
| Hioma-aine                     | Normaalikorundi (A)     |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %                 |
| Tuotenimen määrite             | Ø 50,8 mm               |
| Valmistajamerkintä             | XL-DR                   |
| Enimmäiskierrosluku            | 22000 min <sup>-1</sup> |
| Tuotetyyppi                    | Pienoislaikka           |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| INOX                           | soveltuu          |                |           |
| Ti                             | soveltuu          |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu          |                |           |
| CuZn                           | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu          |                |           |
| puu                            | soveltuu          |                |           |
| kivi                           | sopii rajoituksin |                |           |
| lakka                          | soveltuu          |                |           |
| Uni                            | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                 | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |

**Tarvikkeet**

|   |           |
|---|-----------|
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm | 554093 50 |
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm | 554092 50 |
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmpehmeä Ulko-Ø 50 mm    | 554091 50 |
| Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 50 mm        | 554090 50 |
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 50 mm      | 554089 50 |