

Kierre Hylkytulkkirengas 6g, Kierre: M16



Tilaustiedot

Tilausnumero	486050 M16
GTIN	2050001037367
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakente standardien DIN 2279 – 2299 mukainen.

Käyttö:

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkereita Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

Kierre	M16
Kierteennousu	2 mm
Toleranssiluokka	6g
Kalibrointi	L12

Toleranssialue	g
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Standardi	DIN 13
Kierretyyppi	M
Laatu	6
Tuotetyyppi	Kierrehylkyrengastulkki

Palvelut

KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 20 mm	028600 20
DAkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100