

3M Roloc™**Pienoislaikka XL-UR, Ø 76,2 mm, Rakeistus-vertailu: 100**

Tilaustiedot

Tilausnumero	554067 100
GTIN	30048011171952
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Kuituhuopa, jossa hartsisidonnainen hiontaväline, **puristettu laikkamuoto**.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Sopii erityisesti **viimeistelyhiontaan ja purseenpoistoon**. Tuottaa **hienon viimeistelyn** ja vähentää kaikkien materiaalien karheutta.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Tekninen kuvaus

Rakeistus-vertailu	100
Kovuusaste	kova
Malli	8 A coarse
Hienousaste	karkea
Kiekon Ø	76,2 mm

Hioma-aineen lyhenne	A
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 76,2 mm
Valmistajamerkintä	XL-DR
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Pienoislaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmpehmeä Ulko-Ø 75 mm	554091 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75 mm	554092 75
Kumialuslaikka M14-kiinnityskova Ulko-Ø 75 mm	554094 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 75 mm	554089 75
Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 75 mm	554090 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75 mm	554093 75
Kumialuslaikka M14-kiinnityskova ulko-Ø 75 mm	554088 75