


HOLEX**Liuskakaralaikka (A), Rae 60, Pään Øxpään leveys: 80X50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554100 80X50
GTIN	4045197235510
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.

Hiomaliuskoissa **normaalikorundi (A)** -pinnoite.

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	7500 min ⁻¹
Suositteltu kierrosluku	6000 min ⁻¹
Rakeisuus	60
Pään leveys	50 mm
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	80 mm

Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määräite	Rae 60
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		